


rozbočovací modul MS6-FRM-1/4-I-Z

č. dílu: 536972

FESTO

s integrovanou funkcí zpětného ventilu, směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukce | rozbočovací modul s funkcí zpětného ventilu |
| provozní tlak | 0 ... 20 bar |
| normální jmenovitý průtok směrem hlavního průtoku 1→2 | 3,200 l/min |
| normální jmenovitý průtok výstupem nahoru | 2,700 l/min |
| normální jmenovitý průtok výstupem dolů | 2,800 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| skladovací teplota | -10 ... 60 °C |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 400 g |
| připojení pneumatiky 1 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 3 | G1/2 |
| připojení pneumatiky 4 | G1/2 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu pouzdra | hliníkový tlakový odlitek |