

připojovací sada-SET MS12-AGI

č. dílu: 537138

FESTO

řada MS, závit G.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	12
řada	MS
montážní poloha	libovol.
provozní médium	třída jakosti vzduchu 5:7:- dle DIN ISO 8573-1
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,300 g
připojení pneumatiky 1	G2
připojení pneumatiky 2	G2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek
materiál těsnění	NBR