

filtry s aktivním uhlím MS12-LFX-G-U

č. dílu: 537155

FESTO

Kovová nádoba, směr průtoku zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	12
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	filtr z vláken
ochrana nádoby	integrováno jako kovová nádoba
provozní tlak	0 ... 20 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:4:2] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
teplota média	5 ... 30 °C
zbytkový obsah oleje	≤ 0.003 mg/m ³
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	7,000 g
typ upevnění	instalace vedení s upevňovacím úhelníkem dle volby:
materiál krytky	PA
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál filtru	aktivní uhlí vlákno
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádoby	hliník legovaný pro tváření
materiál průhledového okénka	PC