


čelist chapadla BUB-HGPT-40-

č. dílu: 537202

FESTO

pro chapadlo s drážkou T HGPT-...



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku na čelist chapadla	314 g
typ upevnění	průchozí dírou a středící dutinkou
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu polotovaru	hliník legovaný pro tvářeni