


čelist chapadla BUB-HGPT-50-

č. dílu: 537203

FESTO

pro chapadlo s drážkou T HGPT-...



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	50
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku na čelist chapadla	638 g
typ upevnění	průchozí dírou a středící dutinkou
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu polotovaru	hliník legovaný pro tvářeni