

nejjemnější filtr MS4N-LFM-1/8-AUV-DA-Z

č. dílu: 537223

FESTO

filtr 0,01 µm, nádobka z kovu, plně automatické odpouštění kondenzátu, s indikací tlakové diference, směr proudění zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
řada	MS
velikost	4
konstrukce	filtr z vláken
stupeň filtrace	0.01 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
provozní tlak	2 ... 12 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:7:2]
max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	360 l/min
min. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	54 l/min
účinnost filtrace	99.9999 %
max. množství kondenzátu	25 ml
ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.01 mg/m ³
ukazatel diferenciálního tlaku	optická indikace
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
montážní poloha	svisle +/- 5°
připojení pneumatiky 1	1/8 NPT
připojení pneumatiky 2	1/8 NPT
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál filtru	borsilikátové vlákno
materiál nádobky	hliníkový tlakový odlitek hliník legovaný pro tvářeni
materiál průhledového okénka	PA
materiál těsnění	NBR
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
hmotnost výrobku	350 g