


# připojovací lišta VABM-B6-E-G14-4

č. dílu: 537501

FESTO

Pro elektromagnetický ventil VUVB.



## katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	21 mm
max. počet ventilových pozic	4
třída odolnosti korozi KBK	2
max. utahovací moment při montáži na lištu	1,5 Nm
max. utahovací moment upevnění ventilů	2 Nm
max. utahovací moment při montáži na stěnu	5 Nm
hmotnost výrobku	400 g
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	G1/8
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu připojovací lišty	hliník legovaný pro tvárění