


ventilový terminál VTUB

č. dílu: 537662

FESTO

ventilový terminál VTUB.



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř. 3/2 monostabilní, v klidu otevř. 4/2 impulsní 4/2 monostabilní
velikost ventilu	20 mm
max. normální jmenovitý průtok	1000 l/min pro 20 mm
normální jmenovitý průtok	200 ... 1,000 l/min
provozní tlak	-0.9 ... 8 bar
elektrické řízení	jednotlivá připojení vícepólový konektor
max. počet ventilových pozic	16
okolní teplota	-5 ... 50 °C
stupeň krytí	IP65
jmenovitá světlost	7 mm
funkce odvětrání	nelze škrtit
typ ovládání	elektrický
princíp těsnění	měkký
typ terminálu	24
konstrukce	pístové šoupě
typ řízení	nepřímé řízení
napájení řídicím tlakem	vně vnitřní
směr proudění	nelze obrátit
konstrukce ventilového terminálu	pevná rozteč
indikace stavu signálu	LED
řídicí tlak	2 ... 8 bar
vhodnost pro vakuum	ano
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí
třída odolnosti korozi KBK	1
teplota média	-5 ... 50 °C
připojení odvětrání řídicího tlaku 82	není svedeno
připojení odvětrání řídicího tlaku 84	není svedeno
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	FPM HNBR NBR