



# vysílač SOEG-S-M18W-S-L

č. dílu: 537695  
výběhový výrobek

válcový tvar, s úhlem vyzařování 90°.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2024. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	kruhový
odpovídá normě	EN 60947-5-2
povolení	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
měřená veličina	poloha
princip měření	optoelektron.
metoda měření	jednocestná světelná závora vysílač
typ světla	červená
dosah	20,000 mm
okolní teplota	-25 ... 55 °C
pokles napětí	$\leq 2$ V
odolnost zkratu	pulzující
rozsah provozního napětí DC	10 ... 36 V
zbytkové zvlnění	20 %
proud chodu naprázdno	15 mA
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
elektrické připojení	3 piny M12x1 konektor
velikost	M18x1
typ upevnění	s kontramaticí
utahovací moment	20 Nm
hmotnost výrobku	57 g
materiál tělesa	mosaz pochromovaný
materiál převlečné matice	mosaz pochromovaný
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 55 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L