


kyvná příruba SNCL-12

č. dílu: 537790

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	12
podle normy	ISO 21287
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-40 ... 90 °C
hmotnost výrobku	20 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	hliník legovaný pro tvářeni
materiál ložiska	plast
materiál šroubů	ocel pozinkováno