


kyvná příruba SNCL-12-R3

č. dílu: 537794

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	12
podle normy	ISO 21287
varianty	vysoká ochrana proti korozi
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-40 ... 90 °C
hmotnost výrobku	20 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	hliník legovaný pro tváření s ochranným potahem
materiál ložiska	plast
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel