

vakuometr FVAM-40-V1/0-G1/8-EN

č. dílu: 537812

FESTO

se stupnicí v barech.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitý rozměr manometru	40
umístění připojení	středěno na zadní stranu
podle normy	DIN EN 837-1
typ těsnění na závitovém dřívku:	potah
montážní poloha	libovol.
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou
rozsah zobrazení [bar]	-1 ... 0 bar
rozsah zobrazení	-30 ... 0 inHg
stupnice	dvojitě měřítko bar (vně) inch hg (uvnitř) / psi (uvnitř)
provozní tlak	-1 ... 0 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
činitel trvalého zatížení	0,75
činitel proměnného zatížení	0,66
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-20 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	81 g
třída přesnosti měření	2,5
typ upevnění	montáž do panelu
připojení pneumatiky	G1/8
materiál šroubovacích čepů	mosaz
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	ABS
materiál průhledového okénka	PMMA