



adaptér na síť FBA-PB-SUB-9-3XM12

č. dílu: 537934
výběhový výrobek

pro připojení na PROFIBUS

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
protokol	PROFIBUS
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	9
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	7
elektrické připojení 1, druh upevnění	2x šroub 4-40 UNC
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení vstup signálu sítě (A), výstup sítě (B), napájení sítě (C)
elektrické připojení 2, tvar	rund (A), (B), (C)
elektrické připojení 2, druh připojení	konektor (A), zásuvka (B), konektor (C)
elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímo (A), (B), (C)
elektrické připojení 2, technika připojení	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
jmenovité provozní napětí DC	24 V
délka kabelu	0.11 m
průměr kabelu	6 mm
struktura kabelu	7x0,14 stíněno
jmenovitý průřez vodiče	0.14 mm ²
stupeň krytí	IP67
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-5 ... 50 °C
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
Material cable sheath	TPE-U(PUR)