


přesný redukční ventil MS6-LRP-3/8-D4-A8-Z

č. dílu: 538015

FESTO

nepřímý řízený redukční ventil, pracovní tlak do 2,5 baru, výstup dopředu.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací
montážní poloha	libovol.
konstrukce	nepřímý řízený přesný membránový regulační ventil
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
ukazatel tlaku	připravené G1/8"
provozní tlak	1 ... 14 bar
rozsah řízeného tlaku	0.05 ... 2.5 bar
max. tlaková hystereze	0.02 bar
průtok sekundárního odvětrání	≥ 450 l/min
normální jmenovitý průtok	≥ 1,400 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,000 g
typ upevnění	dle volby: montáž do panelu instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G3/8
připojení pneumatiky 2	G3/8
připojení pneumatiky 3	G1/4
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliník