


brzda KEC-20-S

č. dílu: 538243

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
typ upevnění se směrem působení	oboustranně brzda pružinou, uvolnění stlačeným vzduchem
bezpečnostní funkce	zastavení přímočarého pohybu
úroveň vlastností (PL)	Kat. 1, PLc
provozní tlak	3.8 ... 8 bar
max. přípustný zkušební tlak	10 bar
minimální spouštěcí tlak	3.8 bar
kulatý materiál k upnutí	20 mm
povolení	IFA
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro stroje
certifikát vydavatele	IFA 0404023
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
statická přídržná síla	3,200 N
hmotnost výrobku	4,515 g
typ upevnění	vnitřním závitem příslušenstvím
vstup pro uvolnění brzdy	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál pružiny	vysoce legovaná ocel
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření
materiál svěrných čelistí	nástrojová ocel
materiál pístu	hliník legovaný pro tváření