


rozšíření tlumiče hluku UOMS-3/8

č. dílu: 538437

FESTO

Pro další snížení hlučnosti, mohou být na sebe naskládány až čtyři tlumicí prvky.



katalogový list

parametr	hodnota
typ těsnění na závitovém dřívku:	bez těsnění
montážní poloha	libovol.
konstrukce	otevřený tlumič hluku
provozní tlak pro vakuový ejektor	0 ... 8 bar
provozní tlak ejektoru	0 ... 0.8 MPa 0 ... 116 psi
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
typ upevnění	s aretací
hmotnost výrobku	17.5 g
materiál tlumicího nástavce	pěna PU
materiál šroubovacích čepů	POM
materiál tělesa	POM
materiál vnitřní trubky	hliník legovaný pro tváření