

průtokoměr SFEV-F100-L-2NB-K1

č. dílu: 538548

FESTO

oddělený displej pro převodníky průtoku SFET-F, SFET-R.



katalogový list

parametr	hodnota
povolení	RCM Mark
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
okolní teplota	0 ... 50 °C
spínaný výstup	2xNPN
funkce spínání	komparátor okna komparátor prahové hodnoty
funkce spínaného prvku	vypínač spínač
analogový výstup	1 - 5 V
odpor zátěže	50 kOhm
rozsah zobrazení	1 ... 10 l/min
rozsah provozního napětí DC	12 ... 24 V
elektrické připojení	kabel
délka kabelu	1 m
informace o materiálu pláště kabelu	PVC
typ upevnění	s upevňovacím úhelníkem
hmotnost výrobku	70 g
informace o materiálu pouzdra	PA
druh zobrazení	3 1/2 místa alfanumericky
stupeň krytí	IP40
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi