

odpouštění kondenzátu PWEA-AP-3D

č. dílu: 538678

FESTO

pro vnější montáž, s nezávislým elektrickým řízením.



katalogový list

parametr	hodnota
typ ovládání	elektrický
montážní poloha	svisle +/- 5°
pomocné ruční ovládání	tlačítkem
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	plně automaticky, elektronicky, vně
měřená veličina	plný stav
funkce ventilu	uzavřený 3/2 monostabilní
ovládací prvky	fóliová klávesnice se zkušebním tlačítkem
ukazatel připravenosti k provozu	LED
ukazatel polohy sepnutí	LED
provozní tlak	0.8 ... 16 bar
výstup pro alarm	kontaktní
jmenovité provozní napětí DC	24 V
jmenovitý výkon odpouštění kondenzátu	2 W
provozní médium	stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	1 ... 60 °C
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
bezpečnostní třída	III
okolní teplota	1 ... 60 °C
hmotnost výrobku	700 g
elektrické připojení	konektor M12x1 5 pinů kulatý tvar
typ upevnění	instalace vedení
připojení odpouštění kondenzátu	PK-8
připojení pneumatiky	G1/2
informace o materiálu nádoby na kondenzát	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu pouzdra	plast