

odpouštění kondenzátu

PWEA-AC-7A

č. dílu: 538680

FESTO

pro vnější montáž, s nezávislým elektrickým řízením.



katalogový list

parametr	hodnota
typ ovládání	elektrický
montážní poloha	svisle +/- 5°
pomocné ruční ovládání	tlačítkem
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	plně automaticky, elektronicky, vně
měřená veličina	plný stav
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
ovládací prvky	fóliová klávesnice se zkušební tlačítkem
ukazatel připravenosti k provozu	LED
ukazatel polohy sepnutí	LED
provozní tlak	0.8 ... 16 bar
výstup pro alarm	kontaktní
jmenovité napájecí napětí AC	230 V
jmenovitý výkon odpouštění kondenzátu	2 VA
frekvence sítě	50 ... 60 Hz
povolení	C-Tick
značka KC	KC-EMV
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	1 ... 60 °C
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
bezpečnostní třída	III
okolní teplota	1 ... 60 °C
hmotnost výrobku	700 g
elektrické připojení	šroubovací svorka
typ upevnění	instalace vedení
připojení odpouštění kondenzátu	PK-8
připojení pneumatiky	G1/2
materiál nádoby na kondenzát	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	plast