


# modul vstupů a výstupů CP-E08-M8-CL

č. dílu: 538788  
výběhový výrobek

s 8 vstupy.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX) podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK EX podle předpisů UK RoHS
značka KC	KC-EMV
povolání	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
kategorie ATEX pro plyny	II 3G
ATEX kategorie pro prach	II 3D
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex ec IIC T6 Gc X
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex tc IIIC T70°C IP67 Dc X
Ex - teplota okolí	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C