

vodicí jednotka FDG-40- -ZR-RF

č. dílu: 538792

FESTO



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	40
zdvih	1 ... 5,000 mm
rezerva zdvihu	136 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	vedení v kladkách
konstrukce	vedení
max. zrychlení	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
max. rychlost	$\leq 10 \text{ m/s}$
okolní teplota	0 ... 60 °C
momenty ploch 2.stupně lx	2,479E+03 mm ⁴
momenty ploch 2.stupně ly	946.3E+03 mm ⁴
max. síla Fy	300 N
max. síla Fz	300 N
max. moment Mx	18 Nm
posuvová síla	5 ... 35 N
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	59.1 g
typ upevnění	příslušenstvím
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
materiál krytky	PA
materiál vodicí kolejnice	ocel
materiál vodicího prvku	ocel
materiál tělesa	hliník eloxovaný