

vícepólový konektor CPV10-VI-P8-M7-D


č. dílu: 538814

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

[pro ventilové terminály CPV.](#)

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--|
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX) |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK EX podle předpisů UK RoHS |
| certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU | EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX) |
| certifikát vydavatele | IECEX TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X |
| kategorie ATEX pro plyny | II 2G |
| ATEX kategorie pro prach | II 2D |
| Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů | Ex eb IIC Gb |
| Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu | Ex tb IIIC Db |
| Ex - teplota okolí | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| hmotnost výrobku | 290 g |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS prosté halogenů prosté mědi |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál desky | hliník legovaný pro tváření |