



# řídící vedení KES-MC-1-SUB-15-10

č. dílu: 538921  
výběhový výrobek

FESTO

Pro připojení vst./výst. na libovolné řízení.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2020. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
označení kabelů	bez nosiče štítků
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	15
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	15
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
elektrické připojení 2, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	18
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	15
rozsah provozního napětí DC	0 ... 24 V
délka kabelu	10 m
vlastnost vedení	pro energetické řetězy
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 40 mm
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 75 mm
průměr kabelu	10 mm
struktura kabelu	18x0,34 stíněno
jmenovitý průřez vodiče	0.34 mm <sup>2</sup>
konce vodičů	dutinka pro vodič
stupeň krytí	IP54
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	0 ... 40 °C
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi