



tlumič hluku s filtrem

LFU-1/4

č. dílu: 539132

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	G1/4
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	1 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
provozní tlak v Mpa	0 ... 1.6 MPa
provozní tlak	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
průtok vzhledem k atmosféře	>= 4,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
zmenšení hluku	omezení o 40 dB
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hladina akustického tlaku	78 dB(A)
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	190 g
připojení pneumatiky	G1/4
materiál tělesa	PP