

jemný filtr MS4N-LFM-1/8-BUV-Z

č. dílu: 539207

FESTO

filtr 1 µm, nádobka z kovu, plně automatické odpouštění kondenzátu,
směr proudění zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	1 µm
účinnost filtrace	99.99 %
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	filtr z vláken
max.množství kondenzátu	25 ml
ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
vstupní tlak 1	2 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	180 l/min
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 5 µm
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	2.7.3 dle DIN ISO 8573-1
teplota média	5 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.5 mg/m ³
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	350 g
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: instalace vedení
připojení pneumatiky 1	NPT1/8-27
připojení pneumatiky 2	NPT1/8-27
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu filtru	borsilikátové vlákno
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	hliníkový tlakový odlitek hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu hledítka	PA