

podpůrný profil HMIA-E07- -

č. dílu: 539379

FESTO

Pro kombinaci pohonů do systémů více os v rámci stavebnice
manipulační a montážní techniky.



katalogový list

parametr	hodnota
max. délka profilu	3,000 mm
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
hmotnost výrobku dle délky	2.34 kg/m
materiál adaptéru	hliník legovaný pro tváření eloxovaný