


kabel pro motor KMTR-LAC-S50HC-S50HC-2,5

č. dílu: 539489

FESTO

pro spojení elektrického přímočarého modulu HME s ovladačem motoru SFC-LAC.

výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	0
skladovací teplota	-25 ... 70 °C
stupeň krytí	IP54
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-25 ... 70 °C
okolní teplota	-25 ... 70 °C
vhodné pro použití v energetických řetězech	ano
struktura kabelu	7 x 1,5mm ² + 2 x (2x 0,34 mm ²)
průměr kabelu	15.9 mm
délka kabelu	2.5 m
barevný plášť kabelu	oranžový
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu pláště kabelu	PUR