


# zásuvka MSSD-C-M16

č. dílu: 539709

FESTO

Pro elektromagnetické cívky a ventily, přípojovací obrazec podle DIN EN 175 301, konstrukční tvar A.



## katalogový list

parametr	hodnota
četnost připojení	50
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	38 g
elektrické připojení	3 piny úhlová zásuvka přípojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A dle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar
šroubení pro kabel	M16
přípustný průměr kabelu	6 ... 8 mm
průřez přívodu	1.5 mm <sup>2</sup>
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-20 ... 115 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA
materiál těsnění	HNBR