


# zásuvka MSSD-E-M12

č. dílu: 539711

FESTO

Pro elektromagnetické cívky a ventily, připojovací obrazec pro ventily JMEH, MEH a MOEH.



## katalogový list

parametr	hodnota
četnost připojení	50
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	11 g
elektrické připojení 1	úhlová zásuvka, čtyřhranný tvar, 3 piny, tvar C
elektrické připojení 2	šroubovací svorka
rozsah provozního napětí DC	0 ... 300 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 250 V
zatížitelnost proudem při 40°C	6 A
šroubení pro kabel	M12
přípustný průměr kabelu	4 ... 6 mm
průřez přívodu	0.75 mm <sup>2</sup>
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-20 ... 115 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	zesílený PA
barva tělesa	černý
materiál těsnění	HNBR