


# zásuvka MSSD-EB-M12

č. dílu: 539712

FESTO

Pro elektromagnetické cívky a ventily, přípojovací obrazec podle DIN EN 175 301, konstrukční tvar C.



## katalogový list

parametr	hodnota
četnost připojení	50
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2,5
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	11 g
elektrické připojení	3 piny úhlová zásuvka přípojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C dle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar
šroubení pro kabel	M12
přípustný průměr kabelu	4 ... 6 mm
průřez přívodu	1.5 mm <sup>2</sup>
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-40 ... 125 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	zesílený PA
materiál těsnění	HNBR