


pájecí podstavec PCBC-B-10

č. dílu: 539904
výběhový výrobek

[rozsah dodávky 10 ks](#)

[Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.](#)

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
velikost balení	10
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-40 ... 115 °C
hmotnost výrobku	1 g
elektrické připojení	3 piny
typ upevnění	s pájecí patičí
informace o materiálu pouzdra	PA