

membránová sušička vzduchu MS4N-LDM-1/8-RD-P2-Z


č. dílu: 539980

FESTO

Snížený tlakový rosný bod, s kovovou nádobkou, směr proudění zprava doleva.

výběhový typ, k dodání do 2006

Pozor: pro trvale bezvadnou funkci zařízení je nezbytná filtrace vzduchu nejjemnějším filtrem 0,01 μ m (zbytkové částičky < 0,1 μ m, zbytkový podíl oleje < 0,1 mg/m 3)!



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	membránová sušička
ochrana nádoby	integrováno jako kovová nádoba
vstupní tlak 1	3 ... 8,5 bar
normální jmenovitý průtok	100 l/min
provozní médium	trída jakosti vzduchu 1:7:2 podle DIN ISO 8573-1
snížení rosného bodu	13 °C
třída odolnosti proti korozi KBK	2
skladovací teplota	-20 ... 55 °C
teplota média	5 ... 55 °C
okolní teplota	5 ... 55 °C
hmotnost výrobku	640 g
typ upevnění	dle volby: instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	NPT1/8-27
připojení pneumatiky 2	NPT1/8-27
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádoby	hliník legovaný pro tváření