



baterie redukčních ventilů LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI

č. dílu: 540042
výběhový výrobek

FESTO

Kombinace 2, 3, 4 nebo 5 přímo řízených pístových redukčních ventilů na liště P, bez manometru.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2024. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
řada	DB
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací
montážní poloha	libovol.
konstrukce	na P lištu přímo řízený pístový redukční ventil
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
provozní tlak v Mpa	0.15 ... 1 MPa
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
rozsah tlaku v Mpa	0.05 ... 0.7 MPa
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 7 bar
rozsah tlaku v psi	7 ... 100 psi
max. tlaková hystereze	0.5 bar
normální jmenovitý průtok	≥ 1,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	1,000 g
typ upevnění	montáž do panelu příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 2	G1/4
materiál uzavíracího šroubu	ocel pozinkováno
materiál distančních čepů	hliník legovaný pro tvárění
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tvárění
materiál těsnicího kroužku	PVC
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	zesílený PA