


svíslá napájecí deska VABF-S4-2-P1A3-N18

č. dílu: 540174

FESTO

pro ventilové terminály VTSA a VTSA-F, přípojovací obrazec podle norem 15407-2, pro montáž mezi řadovou přípojovací desku a ventil.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| stavební šířka | 18 mm |
| podle normy | ISO 15407-2 |
| montážní poloha | libovol. |
| provozní tlak v Mpa | 1 MPa |
| provozní tlak | 10 bar |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU pro nízké napětí |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 0 - bez nároků na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| stupeň krytí | IP65 NEMA 4 |
| řídící médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| okolní teplota | -5 ... 50 °C |
| hmotnost výrobku | 140 g |
| způsob upevnění při vertikální výstavbě | na řadové přípojovací desce na jednotlivé přípojovací desce |
| připojení pneumatiky 1 | 1/8 NPT |
| materiál tělesa | hliníkový tlakový odlitek |