


příruba pro motor EAMF-A-28A/30A-40A

č. dílu: 540301

FESTO

pro elektromechanický pohon se servomotorem.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
kód rozhraní pro vstup motoru	40A
kód rozhraní spojkové skříňě	28A 30A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS