

# tlumič nárazu YSRW-DGC-12

č. dílu: 540345

FESTO

pro přímočarý pohon DGC-G



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	12
tlumení	samočinně nastavitelný měkká charakteristika
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	2 m/s
provozní režim	jednočinný tlačný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
typ upevnění	s kontramaticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál pístnice	vysoce legovaná ocel