


jednosměrný škrticí ventil GRLA-1/8-QS-6-B-20

č. dílu: 540358

FESTO

pro škrčení na odvětrání, s otočným přívodem.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrčení na odvětrání
připojení pneumatiky 1	QS-6
připojení pneumatiky 2	G1/8
typ ovládání	ruční
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	520 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	400 ... 550 l/min
provozní tlak	0.2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
montážní poloha	libovol.
normální průtok ve směru škrčení 6 -> 0 barů	720 l/min
normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	600 ... 750 l/min
skladovací teplota	-10 ... 40 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	4 Nm
přípustný ovládací moment regulačního šroubu	0.4 Nm
hmotnost výrobku	18 g
velikost balení	20
informace o materiálu závitové části	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu regulačního šroubu	mosaz
informace o materiálu kyvného přívodu	zesílený PBT