

jednotka pro pohon kulového kohoutu VZPR-BPD-22-R34

č. dílu: 540513

FESTO

z mosazi, s dvojčinným pohonem DAPS, 2/2, jmenovitá světlost 3/4",
PN40, závit EN 10226-1



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný kulový kohout kyvný pohon
typ ovládání	elektrický pneumatický
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	CNOMO vnitřním závitem
připojení armatury	Rp3/4
indikace polohy sepnutí	směr hlavice = směr průtoku
jmenovitá světlost DN	20
provozní tlak pro pohon kulového kohoutu	1 ... 8.4 bar
jmenovitý tlak pro armaturu	40
teplota média	-20 ... 150 °C
okolní teplota	-20 ... 80 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
hmotnost výrobku	1,500 g
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi