


# elektromagnetická cívka VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

č. dílu: 541665

FESTO

vedení s izolovaným připojením, 24 V DC



## katalogový list

parametr	hodnota
parametry cívky	24 V DC: 4,5 W
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	NEC 500 Class I, Div. 1
třída odolnosti korozi KBK	1
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-20 ... 60 °C
délka kabelu	0.5 m
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS