


elektromagnetická cívka VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

č. dílu: 541666

FESTO

vedení s izolovaným připojením, 120 V AC/60 Hz a 110V AC/50-60 Hz



katalogový list

parametr	hodnota
parametry cívky	110 V AC: 50 Hz, příkon při sepnutí 12,5 VA, trvale 7,5 VA 120 V AC: 60 Hz, příkon při sepnutí 11,5 VA, trvale 6,5 VA
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	NEC 500 Class I, Div. 1
třída odolnosti korozi KBK	1
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-20 ... 60 °C
délka kabelu	0.5 m
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS