

robustní hadice PAN-R-6X1,1-SI

č. dílu: 541675

FESTO

vnější kalibrace, pro velké tlaky do 20 barů, možnost velkého tepelného a mechanického zatížení.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	6 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	21 mm
vnitřní průměr	3.8 mm
mín. poloměr ohybu	16 mm
vlastnosti hadice	Suitable for energy chains
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 3.5 MPa -0.95 ... 35 bar -13.775 ... 507.5 psi
povolení	TÜV
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-30 ... 80 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.0174 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 6 mm
barva	stříbrný
tvrdost Shore	D 62 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	TPE-A