


obslužné zařízení FED-40

č. dílu: 541998
výběhový výrobek

FESTO

Displej a ovládací jednotka s grafickým displejem LCD pro připojení k volně programovatelným automatům, 4 funkční klávesy.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
hloubka montáže	53 mm
výška	109 mm
délka	149 mm
max. tloušťka panelu	5 mm
paměť pro uživatele	512 kByte
počet LED pro uživatele	5
počet funkčních tlačítek	4
počet systémových tlačítek	7
alarmy	1,024
počet systémových LED	4
zobrazení	monochromatický LCD s podsvětlením
velikost zobrazení	4 x 20 znaků
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
rozlíšení displeje	120x32 Pixel
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon při jmenovitém provozním napětí	0,25 A
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % nekondenzující
stupeň krytí	IP65 z čelní strany, IP20 zezadu
okolní teplota	0 ... 50 °C
povolení	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
hmotnost výrobku	1,000 g
PC rozhraní	RS232 Sub-D 15 pinů konektor
programovací rozhraní	9,6 kBd
PLC rozhraní	RS232 Sub-D 15 pinů konektor
typ upevnění	montáž do panelu
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
programovací software	FED Designer 6.06 nebo vyšší
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	NEC 500 Class I, Div. 2