

# kulový kohout

## VZBA-R12-63-32T-F0304-R

č. dílu: 542010

FESTO

Trojcestný kulový kohout z ušlechtilé oceli, s vnitřním závitem, vrtání T 90° a 180°, s přípojovacím obrazcem podle ISO 5211 pro montáž na kyvné pohony DRD, DRE a DAPS.



### katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	třícestný kulový kohout vrtání T
typ ovládání	mechanick.
princíp těsnění	měkký
typ upevnění	instalace vedení
přípojení armatury	Rp1/2
indikace polohy sepnutí	směr drážky = směr průtoku
přípojovací obrazec příruby	F03 F04
vnitřní průměr	12.5 mm
jmenovitá světlost DN	15
pomocné ruční ovládání	žádný
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	63
ovládací moment	8 Nm
provozní médium	inertní plyny neutrální kapaliny
teplota média	-10 ... 140 °C
průtok Kv rohového vrtání T	4.8 m <sup>3</sup> /h
průtok Kv přímého vrtání T	8.3 m <sup>3</sup> /h
tolerance průtoku Kv	+/- 20 %
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu tělesa	1.4408
informace o materiálu těsnění	PTFE
informace o materiálu koule	vysoce legovaná nerezová ocel 1.4401
informace o materiálu hřídele	vysoce legovaná nerezová ocel 1.4401
hmotnost výrobku	700 g
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
třída odolnosti korozi KBK	3