


# spojovací vedení NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

č. dílu: 542129

FESTO

pro čidla na válce, čidla polohy, tlaková čidla, průtokoměry, optická a indukční čidla.



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-101
montážní poloha	libovol.
vlastnost vedení	standard
indikace polohy sepnutí	ne
přípustné proudové zatížení	4 A
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
okolní teplota	-5 ... 70 °C
max. utahovací moment	0,6 Nm pro M12x1
min. poloměr ohybu kabelu	52 mm
hmotnost výrobku	26 g
elektrické připojení 1	přímá zásuvka, M12x1, 5 pinů, kódování A
elektrické připojení 2	přímý konektor, M12x1, 4 piny, kódování A
struktura kabelu	4x0,34
průměr kabelu	5.2 mm
délka kabelu	0.15 m
jmenovitý průřez vodiče	0.34 mm <sup>2</sup>
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
typ upevnění	s konektorem se závitem s převlečnou maticí
barva tělesa	černý
barevný plášť kabelu	šedá
informace o materiálu převlečné matice	zinkový tlakový odlitek
informace o materiálu těsnění	FPM
informace o materiálu pouzdra	TPE-U(PU)
informace o materiálu pláště kabelu	PVC
informace o materiálu šroubů	zinkový tlakový odlitek
informace o materiálu nástrčných kontaktů	pozlacená zásuvka měděná slitina pozlacený konektor