

spínací ventil MS6-EE-1/4-10V24-S-Z

č. dílu: 542605

FESTO

elektricky, s tlumičem hluku, směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	pístové šoupě
typ ovládání	elektrický
funkce odvětrání	nelze škrtnit
pomocné ruční ovládání	tlačítkem
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
typ řízení	nepřímo řízené
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
provozní tlak	4 ... 10 bar
hodnota C	11 l/sbar
hodnota B	0.5
normální jmenovitý průtok	2,600 l/min
spínací cyklus	100%
parametry cívky	24V DC: 2,5W
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
teplota média	-10 ... 60 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 50 °C
povolení	c UL us - Recognized (OL)
typ upevnění	dle volby: instalace vedení příslušenstvím
montážní poloha	libovol.
směr proudění	nelze obrátit
hmotnost výrobku	0.816 g
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/2
napájení řídicím tlakem	vnitřní
elektrické připojení	konektor čtyřhranný tvar dle DIN EN 175301-803 tvar C
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek