


kulový kohout VAPB-3/8-F-63-F0304-CR

č. dílu: 542844

FESTO

odolné korozi a kyselinám.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný kulový kohout
typ ovládání	mechanick.
princip těsnění	měkký
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	Rp3/8
připojovací obrazec příruby	F03 F04
vnitřní průměr	12 mm
jmenovitá světlost DN	10
jmenovitý tlak pro armaturu	63
ovládací moment	7 Nm
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [:-:-] inertní plyny voda neutrální kapaliny
teplota média	-10 ... 180 °C
průtok Kv	10 m ³ /h
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu tělesa	1.4408
informace o materiálu těsnění	FPM PTFE
informace o materiálu koule	vysoce legovaná nerezová ocel 1.4401
informace o materiálu hřídele	vysoce legovaná nerezová ocel 1.4401
hmotnost výrobku	200 g
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
třída odolnosti korozi KBK	3