


# Pick&Place DHSP-HMPL16-HMPL12

č. dílu: 542973

FESTO

skládá se z lehkých jednotek pro manipulaci, kompaktních a modulárních s brzdou a mezipolohou. Definovaná rozhraní pro sortiment kyvných pohonů a chapadel Festo. Objednává se jako montážní sada nebo kompletně smontovaný a nainstalovaný celek.

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



## katalogový list

parametr	hodnota
skupina	Pick&Place 1.0
jmenovitá zátěž	0 ... 1 kg
pohon v ose Z	HMPL-12
druh pohonu v ose Z	pneumat.
mezipoloha v ose Z	1x
zdvih v ose Z	0 ... 100 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,02 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Z	± 0,02 mm
pohon v ose Y	HMPL-16
druh pohonu v ose Y	pneumat.
mezipoloha v ose Y	1x
zdvih v ose Y	0 ... 160 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,02 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y	± 0,02 mm