

přímočarý portál DHSL-2DGC25-DGEA25

č. dílu: 543004


FESTO

Skládá se z bezpřístnicového pohonu s vodicí jednotkou a z elektrického letmého pohonu, dynamické, přesné, elektrické polohování.

Definovaná rozhraní pro sortiment chapadel a kyvných pohonů Festo.

K objednání jako montážní sada nebo smontovaná hotová sestava.

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---------------------------------------|
| skupina | přímočarý portál 3.0 |
| jmenovitá zátěž | 0 ... 6 kg |
| pohon v ose Z | DGEA-25 |
| druh pohonu v ose Z | elektrick. DGEA s ozubeným řemenem |
| mezipoloha v ose Z | libovol. |
| zdvih v ose Z | 0 ... 800 mm |
| opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z | ± 0,05 mm |
| opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Z | ± 0,05 mm |
| pohon v ose Y | 2x DGC-25 |
| druh pohonu v ose Y | pneumat. |
| zdvih v ose Y | 0 ... 3,000 mm |
| opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y | ± 0,02 mm |