


# přímočarý portál DHSL-2DGE25SP-DGEA25

č. dílu: 543006

FESTO

Skládá se z elektrického pohonu s vřetenem s vodící jednotkou a elektrického letmého pohonu, přesné polohování. Definovaná rozhraní pro sortiment chapadel a kyvných pohonů Festo. K objednání jako montážní sada nebo smontovaná hotová sestava.

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



## katalogový list

parametr	hodnota
skupina	přímočarý portál 3.0
jmenovitá zátěž	0 ... 6 kg
pohon v ose Z	DGEA-25
druh pohonu v ose Z	elektrick. DGEA s ozubeným řemenem
mezipoloha v ose Z	libovol.
zdvih v ose Z	0 ... 800 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,05 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Z	± 0,05 mm
pohon v ose Y	2x DGE-25-SP
druh pohonu v ose Y	elektrick. s vřetenem
mezipoloha v ose Y	libovol.
zdvih v ose Y	0 ... 1,000 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,02 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y	± 0,02 mm