

# přímočarý portál DHSL-2DGC40-DGEA25

č. dílu: 543014


FESTO

Skládá se z bezpístnicového pohonu s vodicí jednotkou a z elektrického letmého pohonu, dynamické, přesné, elektrické polohování.

Definovaná rozhraní pro sortiment chapadel a kyvných pohonů Festo.

K objednání jako montážní sada nebo smontovaná hotová sestava.

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



## katalogový list

parametr	hodnota
skupina	přímočarý portál 4.0
jmenovitá zátěž	0 ... 10 kg
pohon v ose Z	DGEA-25
druh pohonu v ose Z	elektrick. DGEA s ozubeným řemenem
mezipoloha v ose Z	libovol.
zdvih v ose Z	0 ... 600 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,05 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Z	± 0,05 mm
pohon v ose Y	2x DGC-40
druh pohonu v ose Y	pneumat.
zdvih v ose Y	0 ... 3,000 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,02 mm